

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.708 Blue e+ ventilator

Staat: 10.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.708 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.  
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m<sup>3</sup>/h, standaard beschermklasse IP 54.



## Functies

|  |   |
|--|---|
| Bestelnr.                                      | SK 3238.708   |
| Uitvoering                                     | wandmontage   |
| Product omschrijving                           | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.  |
| Voordelen                                      | Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand<br>Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster<br>Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak<br>De diagonale ventilatorteknik zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast<br>Montage zonder gereedschap |
| Materiaal                                      | Kunststof   |
| Kleur  | RAL 9005  |
| Levering                                       | Compleet inbouwgeraad, incl. vouwfilter   |
| Ventilator                                     | Axiaal, kortsluitankermotor   |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter) | Bij 50 Hz: 63 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 72 m <sup>3</sup> /h  |

# Funcities

|   |  |
|---|--|
| Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter  | Bij 50 Hz: 49 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 55 m <sup>3</sup> /h   |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)                       | Bij 50 Hz: 53 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 64 m <sup>3</sup> /h   |
| Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter | Bij 50 Hz: 40 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 46 m <sup>3</sup> /h   |
| Nominale spanning   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominaal vermogen Pel   | Bij 50 Hz: 14,7 W<br>Bij 60 Hz: 16,5 W   |
| Nominale stroom max.  | Bij 50 Hz: 0,1 A<br>Bij 60 Hz: 0,12 A  |
| Afmetingen  | Breedte: 148,5 mm<br>Hoogte: 148,5 mm<br>Diepte: 82,5 mm   |
| Inbouwdiepte  | 64 mm  |
| Montage-uitsparing  | Uitsparingsbreedte: 124 mm<br>Uitsparingshoogte: 124 mm  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529                                  | IP 54 met vliesfilter/vouwfilter<br>IP 55 met vouwfilter en absorberende mat<br>IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap   |
| Beschermklasse NEMA   | Type 12 met vliesfilter/vouwfilter<br>Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap   |
| Voorzekering  | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A   |
| Opmerking   | Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem |
| Bedrijfstemperatuurbereik   | -15 °C...55 °C   |
| Opslagtemperatuurbereik   | -30 °C...70 °C   |
| Geluidsniveau   | Bij 50 Hz: 52 dB(A)<br>Bij 60 Hz: 54 dB(A)   |
| Leveringseenheid  | 1 st.  |
| Nettogewicht  | 0,74 kg  |

## Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Brutogewicht         | 0,9 kg  |
| Douanetariefnummer   | 84145915  |
| ETIM 9               | EC000320  |
| ETIM 8               | EC000320  |
| ECLASS 8.0           | 27180716  |
| Product omschrijving | SK Blue e+ ventilator, 63/72 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD:<br>148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005 |

---

## Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit  |

---