

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.108

TopTherm ventilatoren

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.108 - TopTherm ventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SK 3240.108 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast. |
| Productwijziging | De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid. |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Compleet inbouwgeraad, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Diagonaal, kortsluitankermotor |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter) | Bij 50 Hz: 218 m ³ /h Bij 60 Hz: 188 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | Bij 50 Hz: 175 m ³ /h Bij 60 Hz: 155 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer) | 1 x 3240208: 130/110 m ³ /h 2 x 3240208: 159/135 m ³ /h |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 35 W Bij 60 Hz: 34 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,21 A Bij 60 Hz: 0,19 A |
| Afmetingen | Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Inbouwdiepte | 107 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 224 mm Uitsparingshoogte: 224 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Opmerking | Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast. Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem |
| Levensduur ventilator (L10, 40 °C) | Bij 50 Hz: 72.000 h Bij 60 Hz: 76.000 h |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 51 dB(A) Bij 60 Hz: 46 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,12 kg |
| Brutogewicht | 2,36 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Product omschrijving | SK TopTherm ventilator, 175/155 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm |
|----------------------|---|

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|