


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.300

Blue e+ ventilatierooster

Staat: 25.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.300 - Blue e+ ventilatierooster

Het ventilatierooster dient in combinatie met het bijbehorende ventilatierooster voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.



Funcities

Bestelnr.	SK 3240.300
Uitvoering	wandmontage
Voordelen	Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak Montage zonder gereedschap
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatierooster Vouwfilter
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 224 mm Uitsparingshoogte: 224 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx

Functies

Afmetingen	Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm Diepte: 45,2 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.4
Brutogewicht	0.67
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--