


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3241.724 Blue e+ ventilator

Staat: 14.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3241.724 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.  
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m<sup>3</sup>/h, standaard beschermklasse IP 54.



## Functies

Bestelnr.	SK 3241.724
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen	Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatorteknik zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet inbouwgeraad, incl. vouwfilter
Ventilator	Diagonaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)	bij DC: 272 m <sup>3</sup> /h

# Funcities

Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter	bij DC: 242 m <sup>3</sup> /h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	bij DC: 225 m <sup>3</sup> /h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter	bij DC: 173 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 19,1 W
Nominale stroom max.	bij DC: 0,8 A
Afmetingen	Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm Diepte: 129 mm
Inbouwdiepte	108 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 224 mm Uitsparingshoogte: 224 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking	Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	bij DC: 53 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,97 kg
Brutogewicht	2,17 kg
Douanetariefnummer	84145915

# Funcities

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Blue e+ ventilator, 272 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), BHD: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit