


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.040

Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8

Staat: 22.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.040 - Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8 voor inbouw van koelmodulen

Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.



Functies

Bestelnr.	SK 3300.040
Product omschrijving	Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Profieldeur zonder voormonteerd koelmoduul TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
Opmerking	De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft. Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
Opmerking	Draairichting deur rechts
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	21

Funcities

Brutogewicht	24
EAN	4028177560024
ECLASS 8.0	27180702

Goedkeuringen

Certificaten	EAC
--------------	-----