


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.080

**Klimaatmoduulconcept profieldeur
TS 8**

Staat: 16.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.080 - Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8 voor inbouw van koelmodulen

Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.



Functies

Bestelnr.	SK 3300.080
Product omschrijving	Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Profieldeur zonder voorgesmonteerd koelmoduul TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
Opmerking	De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft. Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
Opmerking	Draairichting deur links
Geschikt voor	Aggeaatpositie links
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	21,5 kg
Brutogewicht	25 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Product omschrijving	SK Klimaatmoduulconcept profieldeuren voor inbouw van koelmodulen tbv TS8 met kashoogte 1800 en -breedte 1200, plaatstaal, aggregaatpositie links, RAL 7035