

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.320**

**Scheiding verticaal**

Staat: 12.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.320 - Scheiding verticaal voor TS IT

Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een behuizingshoogte van 2000 mm.

## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | SK 3301.320   |
| Uitvoering           | Aan één zijde zelfklevend   |
| Product omschrijving | Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm. |
| Materiaal            | PU-schuim met celstructuur<br>Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1)  |
| Kleur                | Antraciet   |
| Afdichting tussen    | LCP en 19"-niveau   |
| Afmetingen           | Breedte: 210 mm<br>Hoogte: 1.915 mm<br>Diepte: 110 mm   |
| Geschikt voor        | Breedte: 800 mm   |
| Leveringseenheid     | 1 st.   |
| Nettogewicht         | 1,135 kg  |
| Brutogewicht         | 1,335 kg  |
| Douanetariefnummer   | 39269097  |
| ETIM 9               | EC002620  |
| ETIM 8               | EC002620  |
| ECLASS 8.0           | 27189261  |
| Product omschrijving | SK Schuimrubberstrook tbv LCP rack cooling, voor kastbreedte 800 mm, afdichting tussen LCP en 19 inch                     |