


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Luchtkanaal

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Luchtkanaal voor luchtgeleiding aan de zijkant

Voor de toevoer van koude lucht voor switches met luchtaanzuiging vanaf de zijkant.

Functies

Bestelnr.	SK 3301.392
Product omschrijving	Luchtkanaal, passief, voor de toevoer van koude lucht naar de 19"-IT-apparatuur met een luchtintrede vanaf de zijkant. Toepassing vindt plaats in combinatie met een afscheiding rond het montageniveau middels luchtgeleiderplaten en een gerichte geleiding van de gekoelde luchtstroom via het luchtkanaal.
Voordelen	Voor een betere luchttoevoer naar de 19"-IT-apparatuur met luchtgeleiding aan de zijkant De geïntegreerde membraantule maakt kabeldoorvoer naar achteren mogelijk In diepte verstelbaar
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Luchtkanaal Adapter voor bevestiging aan 19"-profielen Magneetband voor het afdekken van resterende verticale openingen in de luchtgeleiderplaat
Inbouwmogelijkheden	voor TS IT 19"-railkoper voor TS IT 19"-profielen voor 19"-profielen, standaard
Montage-instructie	Alleen te monteren aan het voorste 19"-bevestigingsniveau Kan alleen in het bereik van de verticale 19"-openingen van de luchtgeleiderplaat worden gemonteerd
Afmetingen	Hoogte: 2 HE

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT VX IT Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,55 kg
Brutogewicht	1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Product omschrijving	SK Luchtkanaal IT zijdelingse airflow