



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.880 Dakplatten

Staat: 04.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.880 - Dakplaten voor TS IT

Dakplaten voor het dakmontage-koelaggregaat voor een efficiënte koeling van IT-apparatuur.

Functies

Bestelnr.	SK 3302.880
Product omschrijving	Dakplaat met passende uitsparing voor het dakmontage-koelaggregaat voor de koeling van IT-apparatuur.
Toepassingsgebieden	Dakmontage-koelaggregaat
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Dakplaat, 1000 mm Incl. borstelstrip als verlenging tot 1200 mm Afdichting Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Alleen mogelijk in combinatie met TS IT voorzien van profielen.
Geschikt voor bestelnr.	SK 3301.800
Afmetingen	Breedte: 800 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT Breedte: 800 mm 800 mm Diepte: 1.000 mm 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,5 kg
Brutogewicht	12,5 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800