


**Rittal – The System.**

**Faster – better – everywhere.**



**SK 3303.110**

**Wandmontage-koelaggregaten**

Staat: 19.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.110 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.



## Functies

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                      | SK 3303.110                                                            |
| Materiaal                                      | Plaatstaal                                                             |
| Levering                                       | Aansluitgereed<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal                |
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511       | Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 500 W<br>Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 280 W |
| Nominale spanning                              | 115 V, 1~, 60 Hz                                                       |
| Nominale stroom max.                           | Bij 60 Hz: 5,7 A                                                       |
| Aanloopstroom (max.)                           | Bij 60 Hz: 11,5 A                                                      |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend)                | Extern circuit: 345 m³/h<br>Intern circuit: 310 m³/h                   |
| Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4                                  |
| Uitvoering                                     | wandmontage                                                            |

# Functies

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                          | Breedte: 280 mm<br>Hoogte: 550 mm<br>Diepte: 210 mm                              |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | Extern circuit IP 34<br>Intern circuit IP 54                                     |
| Koudemiddel/koelmedium              | Koelmedium: R134a<br>Aantal: 0,17 kg                                             |
| Temperatuurregeling                 | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)                            |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | 20 °C...55 °C                                                                    |
| Instelbereik                        | 30 °C...55 °C                                                                    |
| Nominaal vermogen Pel               | Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 470 W<br>Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 500 W |
| Voorzekering                        | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A                                          |
| Leveringseenheid                    | 1 st.                                                                            |
| Nettogewicht                        | 18.335                                                                           |
| Brutogewicht                        | 19.3                                                                             |
| EAN                                 | 4028177322820                                                                    |
| ECLASS 8.0                          | 27180704                                                                         |

# Goedkeuringen

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized)                  |
| Certificaten  | EAC                                                           |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |