

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.520

**Wandmontage-koelaggregaat
TopTherm Blue e**

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.520 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".



Functies

Bestelnr.	SK 3303.520
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,4 kW

Functies

Nominale spanning	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 2,9 A Bij 60 Hz: 3,3 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 5,9 A Bij 60 Hz: 7,3 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 315 m ³ /h Intern circuit: 265 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 280 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 0,24 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	16,15 kg
--------------	----------

Brutogewicht	17 kg
--------------	-------

Douanetariefnummer	84158200
--------------------	----------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit