


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 18.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.



Funcities

Bestelnr.	SK 3305.130
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.500 W Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.510 W Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 850 W Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 5,6 A Bij 60 Hz: 6,2 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 22 A Bij 60 Hz: 24 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 900 m³/h Intern circuit: 800 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8

Functies

Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 950 mm Diepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-equivalent (CO2e): 0,86 t
Temperatuurregeling	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Instelbereik	30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 850 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.000 W Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.000 W Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16...16 A
Leveringseenheid	1 st.
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Goedkeuringen

Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK