

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700 Vliesfiltermat

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | SK 3321.700 |
| Uitvoering | voor ventilatoren |
| Product omschrijving | Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm. |
| Materiaal | Kunststof vezels |
| Opmerking | Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten. |
| Geschikt voor bestelnr. | 3237.2xx/3237.1xx |
| Afmetingen | Breedte: 89 mm Hoogte: 89 mm Diepte: 10 mm |
| Filterklasse | volgens DIN EN 779: G2 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Nettogewicht | 0,005 kg |
| Brutogewicht | 0,007 kg |
| Douanetariefnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Funcities

Product omschrijving

SK Vervangingsfiltermat, 89x89x10 mm BxHxD (achthoekig),
filterklasse G2, kunststofvezel