

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.705 Vliesfiltermat

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.705 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

Bestelnr.	SK 3321.705
Uitvoering	voor ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3237.2xx/3237.1xx
Afmetingen	Breedte: 89 mm Hoogte: 89 mm Diepte: 10 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,156 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Filtermat Gr.verpak. vr SK3237 en 332