


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.720 Vouwfilter

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.720 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.



Functies

Bestelnr.	SK 3322.720
Uitvoering	voor ventilatoren/ventilatioorosters
Materiaal	PET
Kleur	wit
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3238.xxx
Afmetingen	Breedte: 114 mm Hoogte: 114 mm Diepte: 14 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G4 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatiooroster
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.

Funcities

Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,095 kg
Brutogewicht	0,1 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatioorosters 3238.xxx, BHD: 114x114x14 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------