

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.100

Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 06.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.100 - Wandmontage-koelaggregaten met Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SK 3329.100 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Levering | Aansluitgereed Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal |
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511 | Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2.500 W Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2.750 W Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.600 W Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.750 W |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 8,6 A Bij 60 Hz: 10,6 A |
| Aanloopstroom (max.) | Bij 50 Hz: 21 A Bij 60 Hz: 21 A |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit: 710 m ³ /h Intern circuit: 640 m ³ /h |
| Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 1.580 mm Diepte: 295 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54 |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Koudemiddel/koelmedium | Koelmedium: R134a Aantal: 0,95 kg |
| Temperatuurregeling | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 20 °C...55 °C |
| Instelbereik | 30 °C...55 °C |
| Nominaal vermogen Pel | Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.450 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.675 W Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.625 W Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 2.000 W |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 68,4 kg |
| Brutogewicht | 72 kg |
| Douanetariefnummer | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |