

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3340.230

# Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 29.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3340.230 - Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

## Functies

Bestelnr.	SK 3340.230
Product omschrijving	Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	320 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,24 A Bij 60 Hz: 0,22 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren	85 mm
Aantal ventilatoren	2
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,04 kg
Brutogewicht	2,2 kg
Douanetariefnummer	84145915

# Functies

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 320m <sup>3</sup> /h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 2 ventilatoren, hartafstand=85 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit