

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3340.230

# Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3340.230 - Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

## Functies

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr.                       | SK 3340.230  |
| Product omschrijving            | Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. |
| Kleur                           | RAL 7035   |
| Levering                        | Compleet aansluitgereed<br>Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal  |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | 320 m <sup>3</sup> /h  |
| Nominale spanning               | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominale stroom max.            | Bij 50 Hz: 0,24 A<br>Bij 60 Hz: 0,22 A   |
| Voorzekering                    | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A   |
| Afmetingen                      | Breedte: 482,6 mm<br>Hoogte: 44 mm<br>Diepte: 200 mm   |
| Asafstand ventilatoren          | 85 mm  |
| Aantal ventilatoren             | 2  |
| Geluidsniveau                   | Bij 50 Hz: 51 dB(A)  |
| Bedrijfstemperatuurbereik       | -10 °C...55 °C   |
| Leveringseenheid                | 1 st.  |
| Nettogewicht                    | 2,04 kg  |
| Brutogewicht                    | 2,2 kg   |
| Douanetariefnummer              | 84145915   |

# Functies

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| ETIM 9               | EC000320  |
| ETIM 8               | EC000320  |
| ECLASS 8.0           | 27180716  |
| Product omschrijving | SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 320m <sup>3</sup> /h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 2 ventilatoren, hartafstand=85 mm |

# Goedkeuringen

---

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit   |