

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.230

**Schuiflade-ventilatoren voor 482,6
mm (19")**

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.230 - Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

Functies

Bestelnr.	SK 3342.230
Product omschrijving	Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	480 m ³ /h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,36 A Bij 60 Hz: 0,33 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren	105 mm
Aantal ventilatoren	3
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,58 kg
Brutogewicht	2,743 kg
Douanetariefnummer	84145915

Functies

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 320m ³ /h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit