

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3352.500**

**Schuifladeventilatoren Vario voor  
482,6 mm (19")**

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.500 - Schuifladeventilatoren Vario voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.

## Functies

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr.                       | SK 3352.500  |
| Product omschrijving            | Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. |
| Voordelen                       | Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe   |
| Kleur                           | RAL 7035   |
| Levering                        | Compleet aansluitgereed<br>Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal  |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | 480 m <sup>3</sup> /h  |
| Opmerking                       | Levertijd op aanvraag  |
| Nominale spanning               | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V (DC)  |
| Nominale stroom max.            | Bij 50 Hz: 0,85 A<br>Bij 60 Hz: 0,85 A   |
| Voorzekering                    | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A   |
| Afmetingen                      | Breedte: 482,6 mm<br>Hoogte: 44 mm<br>Diepte: 200 mm   |
| Asafstand ventilatoren          | 105 mm   |
| Aantal ventilatoren             | 3  |
| Geluidsniveau                   | Bij 50 Hz: 51 dB(A)  |
| Bedrijfstemperatuurbereik       | -10 °C...55 °C   |

## Funcities

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid     | 1 st.  |
| Nettogewicht         | 1,8 kg   |
| Brutogewicht         | 1,976 kg   |
| Douanetariefnummer   | 84145915   |
| ETIM 9               | EC000320   |
| ETIM 8               | EC000320   |
| ECLASS 8.0           | 27180716   |
| Product omschrijving | SK Schuifladeventilator Vario voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m <sup>3</sup> /h, 115-230V/24DC, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm |

## Goedkeuringen

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit   |