


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3361.140

## Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 24.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3361.140 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

## Functies

|                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                         | SK 3361.140                                                                                                                                      |
| Materiaal                                         | Plaatstaal                                                                                                                                       |
| Levering                                          | Aansluitgereed<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal                                                                                          |
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511          | Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 750 W<br>Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 780 W<br>Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 510 W<br>Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 540 W |
| Nominale spanning                                 | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz<br>400 V AC                                                                                                               |
| Nominale stroom max.                              | Bij 50 Hz: 1,2 A<br>Bij 60 Hz: 1,4 A                                                                                                             |
| Aanloopstroom (max.)                              | Bij 50 Hz: 3,1 A<br>Bij 60 Hz: 3,3 A                                                                                                             |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend)                   | Extern circuit: 480 m³/h<br>Intern circuit: 600 m³/h                                                                                             |
| Energy Efficiency Ratio (EER)<br>50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5                                                                                                            |
| Uitvoering                                        | wandmontage                                                                                                                                      |
| Afmetingen                                        | Breedte: 280 mm<br>Hoogte: 550 mm<br>Diepte: 280 mm                                                                                              |

# Funcities

|                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Extern circuit IP 34<br>Intern circuit IP 54                                                                                                                         |
| Koudemiddel/koelmedium             | Koelmedium: R134a<br>Aantal: 0,28 kg                                                                                                                                 |
| Temperatuurregeling                | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)                                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuurbereik          | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                        |
| Instelbereik                       | 30 °C...55 °C                                                                                                                                                        |
| Nominaal vermogen Pel              | Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 480 W<br>Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 550 W<br>Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 530 W<br>Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 640 W |
| Voorzekering                       | Trafo beveiligingsschakelaar: 6,3...10 A                                                                                                                             |
| Leveringseenheid                   | 1 st.                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht                       | 20                                                                                                                                                                   |
| Brutogewicht                       | 22                                                                                                                                                                   |
| EAN                                | 4028177433748                                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0                         | 27180704                                                                                                                                                             |

# Goedkeuringen

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized)                  |
| Certificaten  | EAC                                                           |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |