

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.100

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 14.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.100 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3363.100 |
| Uitvoering | wandmontage Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn) |
| Product omschrijving | Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Aansluitgereed Boorsjabloon Afdichtings- en bevestigingsmateriaal |
| Totaal koelvermogen | L 35 W 10 bij 400 l/h: 0,5 kW |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 37 W Bij 60 Hz: 38 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,18 A Bij 60 Hz: 0,18 A |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 1: 10 bar |
| Aansluiting (elektrisch) | Steekbare aansluitklemmenstrook |
| Inschakelduur | 100 % |
| Koelmedium | Water (specificatie zie onze website) |
| Waterintredetemperatuur | 1 °C...30 °C |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| WATERAANSLUITINGEN | ½" slangtule G ¾" buitenschroefdraad |
| TEMPERATUURREGELING | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| BEDRIJFSTEMPÉRATUURBEREIK | 1 °C...70 °C |
| OPMERKING | Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller |
| AFMETINGEN | Breedte: 280 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 120 mm |
| VOORZEKERING | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A |
| INSTELBEREIK | 20 °C...55 °C |
| BESCHERMKLASSE IP VOLGENS EN 60 529 | IP 55 IP 65 op aanvraag mogelijk |
| PROTECTION CATEGORY NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| LEVERINGSEENHEID | 1 st. |
| NETTOGEWICHT | 8,896 kg |
| BRUTOGEWICHT | 9,364 kg |
| DOUANETARIEFNUMMER | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| PRODUCT OMSCHRIJVING | SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basisregeling, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 280 x 550 x 120 mm |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit