


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3418.010 Zekeringhouders

Staat: 06.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.010 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

## Functies

Bestelnr.	SV 3418.010
Materiaal	Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Aanrakingsbeveiliging: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	D 02-E 18 (pashuls)
Nominale isolatiespanning $U_i$	690 V
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	400 V, 3~
Opmerking	Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Afmetingen	Breedte: 27 mm Hoogte: 209 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)	400 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	400 V (DC)
Doorsnede ronde ader	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>

# Functies

---

Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	1,69 kg
Brutogewicht	1,78 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,018
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Product omschrijving	SV Zekeringhouder D02-E18 63A, passchroef, 27x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 400V

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Verklaringen	Verklaring van conformiteit