Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3427.010
# Zekeringhouders

Staat: 21.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# SV 3427.010 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 3427.010 |
| Materiaal | Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)<br>Aanrakingsbeveiliging: polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Opmerking | Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Opmerking | Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Smeltpatronen | D II-E 27 (passchroef) |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |
| Nominale stroom max. | 25 A |
| Nominale spanning | 500 V (DC)<br>500 V, 3~ |
| Afmetingen | Breedte: 42 mm<br>Hoogte: 209 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 1,5 - 16 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning (L1 + L2) | 500 V (DC) |
| Nominale spanning (L1 + L3) | 500 V (DC) |
| Doorsnede ronde ader | 1,5 - 16 mm² |

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Nettogewicht | 2,37 kg |
| Brutogewicht | 2,465 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,046 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Product omschrijving | SV Zekeringhouder D II-E 27 25A, passchroef, 42x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 500V |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |