

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3431.020**

**NH-zekeringlastscheider DIN 000**

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.020 - NH-zekeringlastscheider DIN 000



## Functies

Bestelnr.	SV 3431.020
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 53 mm Hoogte: 213 mm
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>

# Funcities

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,619 kg
Brutogewicht	0,64 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,15
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 53x213 mm BxH, voor hartafstand=60 mm, 3-polig, 690V, bovenaansl.

# Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---