

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH-zekeringlastscheider DIN 000

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH-zekeringlastscheider DIN 000



Functies

Bestelnr.	SV 3431.030
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 53 mm Hoogte: 213 mm
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 50 mm ²

Funcities

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	2,5 - 50 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,599 kg
Brutogewicht	0,62 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,15
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 53x213 mm BxH, voor hartafstand=60 mm, 3-polig, 690V, onderaansl.

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK