


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Aansluitadapters

Staat: 30.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 3439.010
Materiaal	Afdekking: ABS Behuizing: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	600 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 180 mm Hoogte: 247 mm
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	35 - 240 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	24 x 21 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,36 kg
Brutogewicht	4,635 kg

Funcities

Koperaandeel (kg / stuk)	0,732
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Aansluitadapter, 600A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 240 mm ² , klemruimte=24x21 mm tbv flexiblar, boven-/onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK