


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3456.500 Aderaansluitklem

Staat: 23.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3456.500 - Aderaansluitklem

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

## Funcities

Bestelnr.	SV 3456.500
Product omschrijving	Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	8 x 8 mm
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Voor raildikte	10 mm
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	0,405 kg
Brutogewicht	0,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10 mm, aansluiting 2,5-16 mm <sup>2</sup> , flexiblar 8x8 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK