

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Staat: 30.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Lengten van 495 tot 2400 mm.



Functies

Bestelnr.	SV 3525.010
Materiaal	E-Cu
Raildikte	5 mm
Nominale stroom (max.)	684 A
Opmerking	Individueel op lengte in te korten
Doorsnede	300 mm ²
Type railkoper	Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem	PLS 800
Geschikt voor bestelnr.	9341.000 9341.050
Afmetingen	Lengte: 895 mm
Geschikt voor	Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	6,57 kg

Functies

Brutogewicht	6,88 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	2,32
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Product omschrijving	SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 800 A, D=5 mm, L=895 mm, UL listed

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK