


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3527.000**

**PLS geprofileerd railkoper E-Cu**

Staat: 30.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3527.000 - PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Lengten van 495 tot 2400 mm.



## Functies

Bestelnr.	SV 3527.000
Materiaal	E-Cu
Raildikte	10 mm
Nominale stroom (max.)	1.368 A
Doorsnede	900 mm <sup>2</sup>
Opmerking	Individueel op lengte in te korten
Type railkoper	Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem	PLS 1600
Geschikt voor bestelnr.	9342.000 9342.004 9342.050
Afmetingen	Lengte: 495 mm
Geschikt voor	Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid	3 st.

## Functies

---

Nettogewicht	11,85 kg
Brutogewicht	12 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	4
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Product omschrijving	SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 1600 A, D=10 mm, L=495 mm, UL listed

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK