

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3562.000 Vlakke klemmen

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3562.000 - Vlakke klemmen

Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.

## Functies

Bestelnr.	SV 3562.000
Product omschrijving	Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	54 x 10 mm
Geschikt voor railkoper	50 x 10
Geschikt voor railkoper	Railkoper E-Cu
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,412 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Vlakke klem, tbv railkoper 50x10 mm, flexibar 54x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

## Goedkeuringen

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK