

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.191 Server-telescooprails

Staat: 02.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Server-telescooprails voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.



## Functies

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnr.                | IT 3659.191   |
| Uitvoering               | Voor niveauafstand 573,65 - 701,65 mm   |
| Product omschrijving     | Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm. |
| Materiaal                | Plaatstaal  |
| Belastbaarheid           | 300 N   |
| Opmerking                | Alleen in combinatie met L-vormige profielrails   |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: TS<br>TS IT<br>VX<br>VX IT<br>Diepte: = 800 mm  |
| Leveringseenheid         | 2 st.   |
| Nettogewicht             | 2,82 kg   |
| Brutogewicht             | 3,08 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave          |

# Funcities

|                      |   |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer   | 73269098  |
| ETIM 9               | EC002620  |
| ETIM 8               | EC002620  |
| ECLASS 8.0           | 27189261  |
| Product omschrijving | Server-telescooprail voor TS, TS IT, VX, VX IT, voor diepte 800 mm, uittrekbaar: 573 mm, voor servers met een maximale breedte van 430 mm |