

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.191 Server-telescooprails

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Server-telescooprails voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.



## Functies

Bestelnr.	IT 3659.191
Uitvoering	Voor niveauafstand 573,65 - 701,65 mm
Product omschrijving	Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.
Materiaal	Plaatstaal
Belastbaarheid	300 N
Opmerking	Alleen in combinatie met L-vormige profielrails
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT VX VX IT Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,82 kg
Brutogewicht	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

# Funcities

Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Server-telescooprail voor TS, TS IT, VX, VX IT, voor diepte 800 mm, uittrekbaar: 573 mm, voor servers met een maximale breedte van 430 mm