

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.014 Hygienic Design

Staat: 17.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.014 - Hygienic Design Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden.

## Functies

Bestelnr.	HD 4000.014
Uitvoering	Dakhelling 30° naar voren
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Levering	Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat
Afmetingen	Breedte: 760 mm Hoogte voorzijde: 810 mm Hoogte achter: 981 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	705 mm x 735 mm
Deuropeningshoek	125°
IK-code	IK08
Basismateriaal	Roestvaststaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9

# Funcities

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	44,8 kg
Brutogewicht	45,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Product omschrijving	HD Wandkast, 1.4301, BHD 760x810x300 mm

---