



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Brandblusserbehuizing HD

Staat: 15.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Brandblusserbehuizing HD

Belangrijke veiligheidssystemen snel bereikbaar en hygiënisch beschermd - de brandblusserbehuizing kan direct in de productieomgeving worden opgesteld

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | HD 4000.075 |
| Product omschrijving | Dakhelling 30° naar voren |
| Voordelen | Hygiënische en tegen waterstralen beschermde opslag van brandblussers Tijd- en kostenbesparend door eenvoudige en effectieve reinigingsmogelijkheden Dankzij de knevelgreep kan de brandblusser eenvoudig met één hand uit de houder worden genomen Snelle controle door de geïntegreerde zichtdeur |
| Materiaal | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Handgreep en sluiting: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Zichtvenster: polycarbonaat Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kast rondom gesloten Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting Draairichting deur om te wisselen Knevelgreep met 3-punts sluitsysteem |
| Afmetingen | Breedte: 390 mm Hoogte voorzijde: 840 mm Hoogte achter: 1.010 mm Diepte: 300 mm |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 170 mm Zichtvensterhoogte: 670 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 20 kg |

Funcities

| | |
|--------------|-------|
| Brutogewicht | 22 kg |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 94032080 |
|--------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|