

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.250 Stelvoeten HD

Staat: 07.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.250 - Stelvoeten HD

Stelvoet HD voor het minimaliseren van reinigingstijden door afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad en voor het compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van 10° dankzij de flexibele onderplaat.

## Functies

Bestelnr.	HD 4000.250
Uitvoering	met vloerbevestiging
Voordelen	Minimalisering van de reinigingstijden dankzij compleet afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad Compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van maximaal 10° dankzij de flexibele onderplaat Het koppelen van kasten is ook op schuine bodems te realiseren door het grote instelbereik Certificering volgens 3-A Sanitary-normen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering	Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	Max. 7000 N statisch per stelvoet
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Geschikt voor	Behuizingstype: Wandkast HD VX VX SE TS
Instelbereik	122 - 175 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2,4 kg
Brutogewicht	2,5 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

# Functies

---

ECLASS 8.0

27189263

---

Product omschrijving

HD Stelvoet M12, met bodembevestiging, 122-175 mm, belastbaarheid 7000 N per stelvoet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)