


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.685 Vloerstaande kast

Staat: 18.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.685 - Vloerstaande kast HD

De vloerstaande kast HD is een koppelbare oplossing voor hygiënisch gevoelige omgevingen die regelmatig worden gereinigd.



Functies

| | |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | HD 4000.685 |
| Materiaal | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Montageplaat: plaatstaal |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat Deur met ingestoken afdichting Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat |
| Opties | Onderkast HD met stelvoeten |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 499 mm x 1.696 mm |
| Deuropeningshoek | 125° |
| IK-code | IK08 |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4X Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 74 kg |
| Brutogewicht | 76,75 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | HD Aanbouwkast met een deur, 600x1800x500 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|