


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Kabelgootknipper MC125

Staat: 24.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Kabelgootknipper MC125

Voor het handmatig knippen van kabelgoten, met verstelbare lengteaanslag voor het te verwerken materiaal. Geanodiseerd montageoppervlak met lasergegraveerde maatverdeling in millimeters en inches. Veilige bewerking door de geïntegreerde aanrakingsbeveiliging. Bestemd voor montage op een werkbank.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.435
Product omschrijving	Voor het handmatig knippen van kabelgoten, met verstelbare lengteaanslag voor het te verwerken materiaal. Geanodiseerd montageoppervlak met lasergegraveerde maatverdeling in millimeters en inches. Veilige bewerking door de geïntegreerde aanrakingsbeveiliging. Bestemd voor montage op een werkbank.
Voordelen	Maakt het voordelig handmatig knippen van bedradingskanalen mogelijk Vereenvoudigt het op lengte inkorten van bedradingskanalen ten opzichte van het handmatig afzagen
Montagevlak	Breedte: 1.332 mm Hoogte: 798 mm Diepte: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

Funcities

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Max. bewerkbare breedte kabelkanaal	125 mm
Bewerkbaar materiaal	Kunststof
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,3 kg
Brutogewicht	15,43 kg
Douanetariefnummer	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Product omschrijving	Kabelgootknipper MC125 voor het handmatig afkorten van kabelgoten en het bijbehorende deksel