


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Adereindhulzen

Staat: 05.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.737
Uitvoering	voor handmatige confectionering voor draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	wit
Lengte	12 mm
AWG	20
Binnendiameter	2,6 mm
Voor doorsnede	0,5 mm ²
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los (10 LE à 100 stuks)
Leveringseenheid	1.000 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	0,105 kg
Douanetariefnummer	85369010

Functies

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 0,5 mm ² , wit, los, 12 mm, 10x100

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------