



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.738 Adereindhulzen

Staat: 09.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.738 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

## Functies

Bestelnr.	AS 4050.738
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	grijs
Lengte	12 mm
AWG	18
Binnendiameter	2,8 mm
Voor doorsnede	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los (10 LE à 100 stuks)
Leveringseenheid	1.000 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funcities

---

ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 0,75 mm <sup>2</sup> , grijs, los, 12 mm, 10x100

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------