

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.774 Adereindhulzen

Staat: 09.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.774 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

## Functies

Bestelnr.	AS 4050.774
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	rood
Lengte	10 mm
AWG	16
Binnendiameter	3,5 mm
Rittal-kleurcode	Ja
Voor doorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	500 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,065 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funcities

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Product omschrijving

Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16, 10 mm, rood, los, 500 stuks

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)  
UR