


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783 Adereindhulzen

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | AS 4050.783 |
| Product omschrijving | Met kunststofkraag. |
| Technische gegevens | Hittebestendig tot 105 °C |
| Materiaal | E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 12 mm |
| AWG | 12 |
| Binnendiameter | 4,8 mm |
| Voor doorsnede | 4 mm ² |
| DIN-kleurcode | Ja |
| Opmerking | UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Geschikt voor bestelnr. | 4051.210 |
| Leveringsvorm | Los |
| Leveringseenheid | 500 st. |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Brutogewicht | 0,5 kg |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Funcities

ECLASS 8.0

36659290

Product omschrijving

Adereindhulzen voor draadconfectionering, 4 mm², AWG 12, grijs, 12 mm, los, 500 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)
UR