Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783
Adereindhulzen

Staat: 17.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4050.783 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.783
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	grijs
Lengte	12 mm
AWG	12
Binnendiameter	4,8 mm
Voor doorsnede	4 mm²
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.210
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	500 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,5 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2026

Functies

ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 4 mm², AWG 12, grijs, 12 mm, los, 500 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR