Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.105
# Werklamp LED

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.105 - Werklamp LED voor WS 540

Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4051.105 |
| Product omschrijving | Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting. |
| Voordelen | Heldere, verblindings- en flikkeringsvrije verlichting, homogeen en schaduwvrij<br>De kleurtemperatuur is in te stellen tussen warmwit, neutraal wit en daglichtwit. Dit bevordert het concentratievermogen en vermindert vermoeidheidsverschijnselen<br>Uitstekende kleurechtheid en sterk contrast<br>Aluminium veerarm met 3D-kopscharnier, zwenkbaar en vast te zetten voor een vrije positionering van de lichtbron |
| Technische gegevens | Veerarm: lengte 970 mm<br>Kleurweergave: 94 – 98 Ra<br>Signaleringshoek: 100° |
| Materiaal | Lamphuis: aluminium<br>Anti-verblinding: macrolon |
| Levering | Werklamp LED<br>Incl. bevestigingsmateriaal |
| Nominaal vermogen | 26 W |
| Lengte aansluitkabel | 3 m |
| Aansluitmogelijkheden | Steekbare voeding (CEE 7/16) met AC-adapter |
| Lichtbundel | 84 SMD-LED’s |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Beschermklasse | III (SELV) |
| Lichtstroom | 2.930 lm |
| Geschikt voor bestelnr. | 4051.100 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 °C...40 °C |
| Nominale spanning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Afmetingen | Breedte: 545 mm<br>Hoogte: 90 mm<br>Diepte: 35 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,5 kg |
| Brutogewicht | 4,2 kg |
| Douanetariefnummer | 94054940 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Product omschrijving | LED-werklamp voor WS 540, dimbaar, 230 V/50 Hz |

© Rittal 2026