


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 Werklamp LED

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Werklamp LED voor WS 540

Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.105
Product omschrijving	Voor bevestiging aan het tafelblad, met kleminrichting.
Voordelen	<p>Heldere, verblindings- en flikkeringsvrije verlichting, homogeen en schaduwvrij</p> <p>De kleurtemperatuur is in te stellen tussen warmwit, neutraal wit en daglichtwit. Dit bevordert het concentratievermogen en vermindert vermoeidheidsverschijnselen</p> <p>Uitstekende kleurechtheid en sterk contrast</p> <p>Aluminium veearm met 3D-kopscharnier, zwenkbaar en vast te zetten voor een vrije positionering van de lichtbron</p>
Technische gegevens	<p>Vearm: lengte 970 mm</p> <p>Kleurweergave: 94 – 98 Ra</p> <p>Signaleringshoek: 100°</p>
Materiaal	<p>Lamphuis: aluminium</p> <p>Anti-verblinding: macrolon</p>
Levering	<p>Werklamp LED</p> <p>Incl. bevestigingsmateriaal</p>
Nominaal vermogen	26 W
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluitmogelijkheden	Steekbare voeding (CEE 7/16) met AC-adapter
Lichtbundel	84 SMD-LED's

Funcities

Beschermklasse	III (SELV)
Lichtstroom	2.930 lm
Geschikt voor bestelnr.	4051.100
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...40 °C
Nominale spanning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen	Breedte: 545 mm Hoogte: 90 mm Diepte: 35 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,5 kg
Brutogewicht	4,2 kg
Douanetariefnummer	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Product omschrijving	LED-werklamp voor WS 540, dimbaar, 230 V/50 Hz