Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018
Schroevendraaier

Staat: 05.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

AS 4052.018 - Schroevendraaier niet geïsoleerd

Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.





Functies

Bestelnr.	AS 4052.018
Uitvoering	voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
Voordelen	Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal	Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering Handgreep binnenzijde: hard kunststof Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø	5 mm
Lemmetlengte	25 mm
Lemmet (breedte x dikte)	5,5 x 1 mm
Uitgang	SL
Handgreep-Ø	21 mm
Handgreeplengte	60 mm

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,03 kg
Brutogewicht	0,036 kg
Douanetariefnummer	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Product omschrijving	AS Schroevendraaier n-Geïsol. SL5,5x1