


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.000

## Perstang

Staat: 28.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.000 - Perstang voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



## Funcities

Bestelnr.	AS 4054.000
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden Gedwongen ontgrendeling
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Trapeziumvormige crimp
Richting van de kabelinvoer	aan de zijkant
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	24 - 10
Voor doorsnede	0,25 - 6 mm <sup>2</sup>

# Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,439 kg
Brutogewicht	0,449 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Perstang 0,25-6mm <sup>2</sup> - Trapez-crimp