


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.081

Crimptang

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.081 - Crimptang voor vlakstekerhulzen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | AS 4054.081 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen. |
| Voordelen | Gedwongen ontgrendeling Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden |
| Materiaal | Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal |
| Oppervlak | Mat, verchroomd |
| Kleur | Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink |
| Persing | B-crimp |
| Afmetingen | Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| Voor doorsnede | 0,5 - 6 mm ² |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,53 kg |
| Brutogewicht | 0,68 kg |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |

Funcities

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000168 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Product omschrijving | AS Krimptang 0,5-6mm ² , B-Crimp, recht |
|----------------------|--|