


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.081 Crimptang

Staat: 16.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.081 - Crimptang voor vlakstekerhulzen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen



Functies

Bestelnr.	AS 4054.081
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.
Voordelen	Gedwongen ontgrendeling Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	B-crimp
Afmetingen	Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm
AWG	22 - 10
Voor doorsnede	0,5 - 6 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,53 kg
Brutogewicht	0,68 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168

Funcities

ETIM 8	EC000168
--------	----------

ECLASS 8.0	21043811
------------	----------

Product omschrijving	AS Krimptang 0,5-6mm ² , B-Crimp, recht
----------------------	--