


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.081 Crimptang

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.081 - Crimptang voor vlakstekerhulzen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | AS 4054.081   |
| Uitvoering           | recht   |
| Product omschrijving | Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.   |
| Voordelen            | Gedwongen ontgrendeling<br>Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden |
| Materiaal            | Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal  |
| Oppervlak            | Mat, verchroomd   |
| Kleur                | Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink   |
| Persing              | B-crimp   |
| Afmetingen           | Hoogte: 68 mm<br>Lengte: 256 mm   |
| AWG                  | 22 - 10   |
| Voor doorsnede       | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>   |
| Leveringseenheid     | 1 st.   |
| Nettogewicht         | 0,53 kg   |
| Brutogewicht         | 0,68 kg   |
| Douanetariefnummer   | 82032000  |
| ETIM 9               | EC000168  |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 8               | EC000168   |
| ECLASS 8.0           | 21043811   |
| Product omschrijving | AS Krimptang 0,5-6mm <sup>2</sup> , B-Crimp, recht |

---